

## Douilles pour lampes à incandescence, douille à clapet, culot moyen, 660W 250V, non métallique, blanc

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [RL153](#)



Douilles pour lampes à incandescence, douille à clapet, culot moyen, 660W 250V, non métallique, blanc.

### Général

Numéro de catalogue	RL153
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	Douilles de rechange pour lampes à incandescence
Taille de la lampe	Base moyenne
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Montage en surface 2 pièces
Série	Porte-lampes
Type	Montage en surface et sur panneau, base moyenne
CUP	883778112218

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	2.64 A
Connectivité	Bornes à vis
Courant / Intensité nominale	2.64 A
Valeur nominale actuelle	2.64 A
Fréquence nominale	60 Hz
Tension Rating	250V AC kV

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	C/US UL Listed
--------------------------	----------------

### Logistique

Quantité de cartons	50
---------------------	----

### Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - RL153 AutoCAD Drawing](#)
- [Dessins de vente - WDK\\_RL153\\_DRAWING\\_PDF](#)
- [Garantie - tradeSELECT™ and netSELECT®](#)
- [Manuels d'installation - WIRING\\_PD2488\\_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK BB-8 Catalog Page](#)
- [Spécifications - RL153](#)
- [Spécifications - WIRING\\_RL153\\_spec](#)