

Linkosity, 3A, 4W, Réceptacle mâle, 1'.

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [RM0304PE001](#)

Linkosity, 3A, 4W, prise mâle, 1'.



Général

Número de catalogue	RM0304PE001
Couleur	
La construction	Fabriqué
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	Réceptacle mâle
Matériau	Composite
Nombre de pôles	4 pôles
CUP	783585504285

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	3 A
Courant / Intensité nominale	3 A
Valeur nominale actuelle	3 A
Tension Rating	600V Max kV
Puissance	1800

Chef d'orchestre

Taille du conducteur	#24 AWG
Type de conducteur	Cuivre
Nombre de conducteurs	4

Certifications et conformité

Nema Rating	Non-NEMA
-------------	----------

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - RM0304PE001 AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_RM0304PE001_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - Linkosity Wiring System](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2043_INSTALLINST](#)
[Spécifications - Wiring RM0304PE001 specification sheet](#)
[Spécifications - RM0304PE001](#)