

## Linkosity, 10A, 3W, Réceptacle mâle, 1'

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [RM1003PB001](#)

Linkosity, 10A, 3W, prise mâle, 1'.



### Général

Número de catalogue	RM1003PB001
Couleur	
La construction	Fabriqué
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	Réceptacle mâle
Matériau	Composite
Nombre de pôles	3 pôles
CUP	783585504384

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	10 A
Courant / Intensité nominale	10 A
Valeur nominale actuelle	10 A
Tension Rating	600V Max kV
Puissance	6000

### Chef d'orchestre

Taille du conducteur	#16 AWG
Type de conducteur	Cuivre
Nombre de conducteurs	3

### Certifications et conformité

Nema Rating	Non-NEMA
-------------	----------

### Logistique

Quantité de cartons	50
---------------------	----

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessin technique - RM1003PB001 AutoCAD Drawing](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_RM1003PB001\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)  
[Littérature - Linkosity Wiring System](#)  
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_PD2039\\_INSTALLINST](#)  
[Spécifications - Wiring RM1003PB001 specification sheet](#)  
[Spécifications - RM1003PB001](#)

