

ENCASTREMENT TR DUP RCPT, 15A 125V, BLANC

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [RR1510W](#)

SNAPFIT TR Prise double 15A.



Caractéristiques

- Duplex résistant à l'effraction (TR)
- S'installe facilement dans une boîte à un gang
- Câblage arrière et latéral

Général

Numéro de catalogue	RR1510W
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Série	Usage spécial
Style	Suspension d'horloge / Réceptacles encastrés
Type	Réceptacle double
CUP	883778305726

Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	15 A
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	2000

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - RR1510W AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_RR1510_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - tradeSELECT™ and netSELECT®](#)
[Littérature - Residential Catalog](#)
[Littérature - Home Entertainment](#)
[Littérature - Residential Product Guide](#)
[Littérature - Recessed Receptacles for Concealed Connections](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2639_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK Z-9 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK Z-18 Catalog Page](#)
[Spécifications - RR1510W](#)
[Spécifications - Wiring RR1510W Specification Sheet](#)
[Vidéo - Tamper-Resistant Receptacles](#)
[Vidéo - Tradeselect Devices](#)

