

Série 10" encastrée, sous-plaque, centrale, simple, (2) ouvertures VGA/HDMI/DP

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [S1R10CSP2H](#)

Traversées coupe-feu, encastrées série 10", sous-plaque, centrale, groupe simple, (2) ouvertures VGA/HDMI/DP.



Caractéristiques

- Construction en acier
- Peinture poudre blanche
- Comprend le matériel de montage nécessaire

Général

Type d'accessoire	Centre Sub Plate
Application - A utiliser sur	Béton
Numéro de catalogue	S1R10CSP2H
Couleur	
La construction	Fabriqué
Matériaux de construction - Principaux	2 Meunt
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture blanche
Type d'article	Composants encastrés de 10" à traversée coupe-feu
Matériau	Acier
Type de montage	Montage à vis
Nombre de prises	(2) Ouvertures VGA/HDMI/DP
Taille	Produit de taille standard
Style	Sous-plaques
Sous marque	SystemOne encastré
Type	Sous-plaques de 10" à encastrer et à traverser
CUP	783585547770

Chef d'orchestre

Entrée par câble À travers la couverture

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s) Listé cULus

Logistique

Quantité de cartons 35

Documentation

[BIM - Electrical_Equipment-Poke_Through-Hubbell_Wiring-System_One-S1R10](#)
[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - S1R10CSP2H AutoCAD Drawing](#)
[Dessin technique - 10 INCH RECESSED FRPTAutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_S1R10PT_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Hubbell SystemOne Recessed Fire-Rated Poke-Throughs](#)
[Littérature - Hubbell SystemOne 10 Inch Fire-Rated Poke-Throughs](#)
[Manuels d'installation - PD2815](#)
[Page du catalogue - WDK P-9 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring S1R10CSP2H Specification Sheet](#)
[Spécifications - S1R10CSP2H](#)
[Vidéo - SystemOne 10" FRPT](#)

