

Série encastrée 6", sous-plaque, 50% côté droit, (4) prises 20A précâblées, 1 ou 2 circuits, fils 18

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [S1R6SPH](#)

Traversées coupe-feu, encastrées, série 6", sous-plaque, 50%
côté droit, (4) prises 20A pré-câblées, 1 ou 2 circuits, fils de 18".



Caractéristiques

- Construction en acier
- Peinture poudre blanche
- Comprend la quincaillerie de montage nécessaire

Général

Type d'accessoire	Sous-plaque
Application - A utiliser sur	Béton
Numéro de catalogue	S1R6SPH
Couleur	
La construction	Fabriqué
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture blanche
Type d'article	Composants encastrés de 6" à traversée coupe-feu
Matériau	Fabriqué
Matériau - Matériel de montage	Matériel de montage inclus
Type de montage	
Nombre de prises	(4) Réceptacles précâblés 20A, 1 ou 2 circuits, fils de 18 pouces
Taille	Produit de taille standard
Style	Sous-plaques
Type	
CUP	783585443027

Chef d'orchestre

Entrée par câble À travers la couverture

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s) Listé cULus

Logistique

Quantité de cartons 12
Quantité de palettes 1008

Documentation

[BIM - Electrical_Equipment-Poke_Through-Hubbell_Wiring-System_One-S1R6](#)
[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - S1R6SPH AutoCAD Drawing](#)
[Dessin technique - 6 INCH RECESSED FRPT AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_S1R6SPH_DRAWING_PDF](#)
[Dessins de vente - M12042](#)
[Dessins de vente - WDK_S1R6PT_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Hubbell SystemOne 4, 6 and 8 Inch Recessed Fire-Rated Poke-Throughs](#)
[Littérature - Healthcare Product Solutions](#)
[Littérature - Hubbell SystemOne Recessed Fire-Rated Poke-Throughs](#)
[Littérature - Installation Efficient Product Solutions](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2464_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK P-19 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring S1R6SPH Specification Sheet](#)
[Spécifications - S1R6SPH](#)