

Série encastrée 6", sous-plaque, 50% côté gauche, (1) ouverture Style Line® Decorator, (2) ouverture iSTATION de 1,5 unité

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [S1R6SPU](#)

Traversées coupe-feu, encastrées série 6", sous-plaque, 50% côté gauche, (1) ouverture Style Line® Decorator, (2) ouverture iSTATION de 1,5 unité.

Caractéristiques

- Construction en acier
- Peinture poudre blanche
- Comprend le matériel de montage nécessaire

Général

Type d'accessoire	Sous-plaque
Application - A utiliser sur	Béton
Numéro de catalogue	S1R6SPU
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture blanche
Type d'article	Composants encastrés de 6" à traversée coupe-feu
Matériau	Acier
Matériau - Matériel de montage	Matériel de montage inclus
Type de montage	Montage à vis
Nombre de prises	(1) Ouverture Style Line® Decorator, (2) Ouverture iSTATION de 1,5 unité
Taille	Produit de taille standard
Style	Sous-plaques
Type	Plaques secondaires encastrées de 6" à passage direct
CUP	783585544168



Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s) Listé cULus

Logistique

Quantité de cartons 50

Documentation

[BIM - Electrical_Equipment-Poke_Through-Hubbell_Wiring-System_One-S1R6](#)
[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - S1R6SPU AutoCAD Drawing](#)
[Dessin technique - 6 INCH RECESSED FRPT AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_S1R6SPU_DRAWING_PDF](#)
[Dessins de vente - WDK_S1R6PT_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Hubbell SystemOne Recessed Fire-Rated Poke-Throughs](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2464_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK P-19 Catalog Page](#)
[Spécifications - S1R6SPU](#)
[Spécifications - S1R6SPU](#)