

Prise de chargement USB SNAPConnect, un port USB de type A et un port de type C, 3,0 ampères, 5 volts CC, amande claire

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [SNAP15UACLA](#)

Prise de chargement USB SNAPConnect, un port USB de type A
et un port de type C, 3,0 ampères, 5 volts CC, amande claire.



Caractéristiques

- Ports USB à charge rapide
- Ports combinés, un type A, un type C
- Sortie USB haute puissance de 3 ampères, jusqu'à 9 volts
- Ports USB avec une capacité de 10 000 cycles
- Prise de courant de qualité commerciale

Général

Numéro de catalogue	SNAP15UACLA
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Nombre de pôles	2
Style	Décorateur de lignes de style
Type	Un port USB de type A et un port de type C
CUP	883778308437

Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	15 A
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V

Chef d'orchestre

Nombre de fils 3

Certifications et conformité

Nema Rating 5-15R

Logistique

Quantité de cartons 10

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_SNAP15UAC_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - USB Charging Centers](#)
[Littérature - SNAPConnect® Devices](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2603_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK Q-5 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK A-18 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring SNAP15UACLA Specification Sheet](#)
[Spécifications - SNAP15UACLA](#)

