

## Prise de chargement USB SNAPConnect, un port USB de type A et un port USB de type C, 3,0 ampères, 5 volts CC, blanc

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [SNAP15UACW](#)

Prise de chargement USB SNAPConnect, un port USB de type A  
et un port de type C, 3,0 ampères, 5 volts CC, blanc.



### Caractéristiques

- Ports USB à charge rapide
- Ports combinés, un type A, un type C
- Sortie USB haute puissance de 3 ampères, jusqu'à 9 volts
- Ports USB avec une capacité de 10 000 cycles
- Prise de courant de qualité commerciale

### Général

Numéro de catalogue	SNAP15UACW
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Nombre de pôles	2
Style	Décorateur de lignes de style
Type	Un port USB de type A et un port de type C
CUP	883778308468

### Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	15 A
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V

### Chef d'orchestre

Nombre de fils 3

### Certifications et conformité

Nema Rating 5-15R

### Logistique

Quantité de cartons 10  
Quantité de palettes 3500

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_SNAP15UAC\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - USB Charging Centers](#)  
[Littérature - SNAPConnect® Devices](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_PD2603\\_INSTALLINST](#)  
[Page du catalogue - WDK Q-5 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK X-15 Catalog Page](#)  
[Spécifications - Wiring SNAP15UACW Specification Sheet](#)  
[Spécifications - SNAP15UACW](#)

