



Dispositifs à lame droite, prise, Décorateur, double, qualité commerciale/industrielle, SNAPConnect, deux ports USB type 2.0 3 Amp 5 Volt, 15A 125V CA

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [SNAP15USBI](#)

Dispositifs à lame droite, Prises, Décorateur, Duplex, Qualité commerciale/industrielle, SNAPConnect, Deux ports USB type 2.0 3 Amp 5 Volt, 15A 125V CA, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, Ivoire.

Caractéristiques

- Deux ports USB 3 Amp, 5V CC, type A, classe 2.0
- Prise double décorateur inviolable
- Indicateur LED vert pour indiquer la puissance USB disponible
- Compatible avec les dispositifs USB 1.1/2.0/3.0, y compris les produits Apple®.

Générale

Application	À usage intensif
Couleur	Ivoire
Puissance max. (hp)	0.5
Type	inviolable
Type d'article	SNAPConnect Chargeur USB Style Line Décorateur Prise double



Dimensions

Dimensions 3,28 po x 1,75 po x 1,54 po

Documentation

[Engineering Drawing - SNAP15USBI AutoCAD Drawing](#)
[Installation Manuals - WIRING_PD2603_INSTALLINST](#)
[Sales Drawings - WDK_SNAP15USB_DRAWING_PDF](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
[Video - SNAPConnect Devices](#)
[Video - Tamper-Resistant Receptacles](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.
WDK_CA-SNAP15USBI-SPEC-FR | REV 12/2023