

## Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle/commerciale, série SNAPConnect, interrupteurs décoratifs, trois voies, 15A 120/277V AC, ivoire, Amérique du Nord

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [SNAP2103INA](#)

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle/commerciale, série SNAPConnect, interrupteurs décoratifs, trois voies, 15A 120/277V AC, ivoire, Amérique du Nord.



### Caractéristiques

- Acier, pont zingué résistant à la corrosion
- Vis de montage captive nettoyant le filetage
- L'agrafe de mise à la terre assure la continuité avec la boîte murale.

### Performance

- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 1500 V CA minimum pendant 1 minute
- Électrique - Courant continu max. Courant continu - 15A
- Électricité - Tension de service max. Tension de travail - 277V AC
- Électricité - Surcharge - Minimum 4,8 fois le courant nominal pour 100 cycles
- Électrique - Élévation de température - 30°C maximum au courant nominal
- Environnement - Inflammabilité - UL 94V-2
- Environnement - Température de fonctionnement - Max. continue : 75°C, Min. continue : -40°C sans impact
- Mécanique - Logement des bornes - Utilise le connecteur SNAPConnect

### Général

Action	SPDT
Numéro de catalogue	SNAP2103INA
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type d'article	Interrupteur décoratif à trois voies Style Line
Matériau	Thermoplastique
Nombre de pôles	Unipolaire
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Usage général
Style	Trois voies
Type	Bascule/Décorateur
CUP	783585189642

### Dimensions

Dimensions	4.28 in x 1.44 in x 1.54 in
Hauteur	1.54 in
Longueur	4.28 in
Largeur	1.44 in

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 1500V AC pendant 1 minute
Augmentation de la température - Max.	30°C maximum au courant nominal
Tension Rating	120-277 VAC
Tension nominale Description	120-277 VAC

## Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s) Répertoire UL

## Logistique

Quantité de cartons 10

## Documentation

Catalogues - WDK Catalog Full 2024

Dessin technique - SNAP2103INA AutoCAD Drawing

Dessins de vente - WDK\_SNAP2103\_DRAWING\_PDF

Garantie - Industrial & Commercial Products

Littérature - SNAPConnect® Devices

Manuels d'installation - WIRING\_PD2403\_INSTALLINST

Page du catalogue - WDK D-9 Catalog Page

Spécifications - Wiring SNAP2103INA Specification Sheet

Spécifications - SNAP2103INA

Vidéo - SNAPConnect Devices



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
WDK\_CA-SNAP2103INA-SPEC-FR | REV 7/2024