

## Dispositifs à lame droite, réceptacles, décorateur, duplex, qualité hospitalière, SNAPConnect 2, 3 Amp 5 Volt ports USB(2), 20A 125VAC, 5-20R

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [SNAP8300USBLA](#)

Dispositifs à lame droite, prises, décorateur, duplex, qualité hôpital, SNAPConnect 2, 2) ports USB 3 Amp 5 Volt, 20A 125V AC, mise à la terre 2 pôles 3 fils, 5-20R, amande claire.



### Caractéristiques

- Deux ports USB 3 Amp, 5V DC, type A, classe 2.0
- Prise double décorative inviolable
- Indicateur LED vert pour montrer que l'alimentation USB est disponible
- Compatible avec les dispositifs USB 1.1/2.0/3.0, y compris les produits Apple

### Performance

- Électrique - Interruption de courant - Réceptacle certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - UL 94V-2
- Environnement - Température de fonctionnement - Maximum 75°C en continu, minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Identification du produit - Les cotes font partie intégrante de l'appareil.
- Mécanique - Logement des bornes - Conducteur toronné ou solide en cuivre #14-#10 AWG uniquement
- Mécanique - Identification des bornes - Bornes identifiées conformément à UL 498 et CSA
- Mécanique - Port USB - Acier inoxydable Prévu pour 10 000 insertions et retraits de fiches

### Général

Numéro de catalogue	SNAP8300USBLA
Couleur	Amande légère
Puissance - Maximum	1
Type d'indicateur(s)	LED verte
Type d'article	Style Line Chargeur USB Décoratif Duplex
Nombre de pôles	2 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Classe d'hôpital
Style	Décorateur de lignes de style
CUP	883778305580

### Dimensions

Longueur	3.28 in
Largeur	1.77 in

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V
Puissance	1875 W

### Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#14 AWG à #10 AWG

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Homologué cETLus selon UL498
Nema Rating	5-20R

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

## Documentation

Catalogues - WDK Catalog Full 2024

Dessin technique - SNAP8300USBLA AutoCAD Drawing

Dessins de vente - WDK\_SNAP8300USB\_DRAWING\_PDF

Garantie - Industrial & Commercial Products

Littérature - Duct Products Guide

Manuels d'installation - WIRING\_PD2603\_INSTALLINST

Spécifications - Wiring SNAP8300USBLA Specification Sheet

Spécifications - SNAP8300USBLA

Vidéo - SNAPConnect Devices

Vidéo - Tamper-Resistant Receptacles



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
WDK\_CA-SNAP8300USBLA-SPEC-FR | REV 7/2024