

Plaques murales et boîtes, plaques
métalliques, 1 groupe, 1) 1.40"
d'ouverture, taille standard, acier
inoxydable Ouverture, taille
standard, acier inoxydable

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [SS7](#)



Plaques murales et boîtes, plaques métalliques, 1 groupe, 1)
ouverture de 1,40", taille standard, acier inoxydable. Ouverture
de 1,40", taille standard, acier inoxydable.

Caractéristiques

- Used with Single Receptacles with Face Dia. 1.40" (35.6)
- Idéal pour les environnements hautement corrosifs
- Non magnétique
- Film protecteur en plastique aide à prévenir les rayures et les dommages
- Ouverture simple de 1,40 po (35,6 mm) de diamètre

Général

Numéro de catalogue	SS7
Couleur	• Acier inoxydable • Acier inoxydable
La construction	Estampillé
Cutout	1) Ouverture de 1,40
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	Plaques murales, 1 gang
Matériau	Acier inoxydable
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de gangs	1-Gang
Température de fonctionnement	De -40 °C à 85 °C
Orientation	Montage vertical
Taille	1-Gang
Style	Horizontal Finition brossée
Type	
CUP	883778201103

Dimensions

Taille de l'affichage	Taille standard
Épaisseur	0.035
Poids	0.15 lb

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	13200

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Hubbell Marine Full Line Catalog](#)
[Page du catalogue - WDK B-63 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK A-52 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK N-18 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK B-62 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK O-39 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK B-50 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK N-7 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK AA-45 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring SS7 Specification Sheet](#)
[Spécifications - SS7](#)