

Prise double pour chargeur USB, qualité hôpital, 20A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 5-20R, 1) 5A USB "C" et ports "A", gris

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [USB8300AC5GY](#)

Prise double pour chargeur USB, qualité hôpital, 20A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 5-20R, 1) 5A USB "C" et ports "A", gris.



Général

Numéro de catalogue	USB8300AC5GY
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Nombre de pôles	2 pôles
Série	Classe d'hôpital
Style	Décorateur de lignes de style
Type	Un port de type A, un port de type C
CUP	883778307409

Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	20 A
Tension nominale Description	125 V

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
----------------	--------

Certifications et conformité

Nema Rating	5-20R
-------------	-------

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - USB8300AC5GY AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_USB8300AC5_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Duct Products Guide](#)
[Littérature - Hospital Grade USB Receptacles](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2705_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK L-10 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring USB8300AC5GY Specification Sheet](#)
[Spécifications - USB8300AC5GY](#)