

N4X Porte simple murale 24X24X10 Aluminium

Par Wiegmann

No de catalogue [ALN4242410](#)

N4X Porte simple murale 24X24X10 Aluminium.



*Image représentative

Général

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Número de catalogue | ALN4242410 |
| La construction | Coutures soudées en continu |
| Indicateur RoHS de l'UE | Oui |
| Les Knockouts | Non |
| Type de lattes | Moraillon et agrafe |
| Matériau | Aluminium |
| Type de montage | Pieds de montage externes |
| Nombre de portes (fixes) | 1 |
| Série | ALN4 |
| Type | Enceinte |
| CUP | 786725373802 |

Dimensions

| | |
|------------------|------------|
| Capacité cubique | 5760 cu.in |
| Profondeur | 10 en |
| Hauteur | 24 en |
| Poids | 24 lb |
| Largeur | 24 en |

Certifications et conformité

| | |
|-----------------|---|
| Liste certifiée | <ul style="list-style-type: none">cULusIEC |
| Nema Rating | 4X |
| Répertoire UL | Oui |

Logistique

| | |
|---------------------|---|
| Quantité de cartons | 1 |
|---------------------|---|

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - Nema 4X Stainless Steel & Aluminum Enclosures](#)
[Brochures - Modify Enclosures and Panels in 3-5 days](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - ALN4242410-MOD](#)
[Dessin technique - MOD Center Drawings Instructions](#)
[Dessin technique - HWDALN4242410-S](#)
[Dessins de vente - HWDALN4242410-S](#)
[Modèles 3D - ALN4242410](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - ALN4242410](#)
[Spécifications - ALN4242410](#)