

N12 JIC Charnière continue 6X4X4 Acier au carbone - Gris

Par Wiegmann
No de catalogue [B060404CH](#)

N12 JIC Charnière continue 6X4X4 en acier au carbone - Gris.



*Image représentative

Caractéristiques

Les corps sont fabriqués en acier de calibre 14 et les portes en acier de calibre 16. Les joints soudés en continu sont lisses au sol et ne comportent pas de débouchures ou de trous. Les couvercles sont scellés avec un joint en néoprène à cellules fermées résistant à l'huile. Plaques de montage externes, en haut et en bas de l'armoire. Des écrous soudés sont fournis pour fixer solidement les panneaux optionnels. Les fixations externes à vis sont rapides et faciles à utiliser. Charnière continue standard. Mise à la terre prévue.

Général

Numéro de catalogue	B060404CH
Couleur	Ansi-61 gris texturé
La construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Couvercle à charnière
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	Texturé
Type de lattes	Clamps
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Plaques de montage externes
Type	Enceinte
CUP	786725331307

Dimensions

Profondeur	4 dans
Hauteur	6 dans
Poids	3.44 lb
Largeur	4 dans

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	12
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - Modify Enclosures and Panels in 3-5 days](#)
[Catalogues - Wiegmann NEMA 12 Enclosures](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDB060404CH-S](#)
[Dessins de vente - HWDB060404CH-S](#)
[Modèles 3D - B060404CH](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - B060404CH](#)
[Spécifications - B060404CH](#)