

N12 Vis JIC de couverture 10X10X4 Acier au carbone - Gris

Par Wiegmann

No de catalogue [B101004SC](#)

N12 Vis JIC de couverture 10X10X4 Acier au carbone - Gris.



*Image représentative

Caractéristiques

- Les carrosseries et les portes sont fabriquées en acier de calibre 14
- Les joints soudés en continu sont lisses, sans débouchures
- Les couvercles sont scellés avec un joint en néoprène à cellules fermées résistant à l'huile
- Plaques de montage externes, en haut et en bas de l'armoire
- Des écrous soudés sont fournis pour fixer le panneau arrière optionnel
- Des vis de couvercle captives sont fournies et se filetent dans les puits scellés pour empêcher les fuites à travers le couvercle
- Des dispositions de mise à la terre sont prévues.

Général

Catalog Number	B101004SC
Construction	Continuously Welded Seams
Couleur	Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs	Yes
Matériau	Carbon Steel
Type	Enclosure
Type de couvercle	Screw Cover
Type de fini	Textured
Type de montage	External Mounting Plates
UPC	786725330768

Dimensions

Hauteur	10 in
Largeur	10 in
Poids	10 lb
Profondeur	4 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale	12
Enregistré UL	Yes
Enregistré pour certification	cULus

Logistique

Quantité dans l'emballage	1
---------------------------	---

Documentation

- [3D Models - B101004SC](#)
- [Brochures - Modify Enclosures and Panels in 3-5 days](#)
- [Catalogs - Wiegmann NEMA 12 Enclosures](#)
- [Customer Notices - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
- [Engineering Drawing - HWDB101004SC-S](#)
- [Engineering Drawing - B101004SC-MOD](#)
- [Engineering Drawing - MOD Center Drawings Instructions](#)
- [Sales Drawings - HWDB101004SC-S](#)
- [SDS - HCC SDS](#)
- [Terms and Conditions - HCC Terms & Conditions](#)