

## N12 JIC charnière continue côté court 16X14X6 acier au carbone - gris

Par Wiegmann

No de catalogue [B161406CHS](#)

N12 JIC charnière continue côté court 16X14X6 acier au carbone - gris.



\*Image représentative

### Caractéristiques

- Les corps sont fabriqués en acier de calibre 14 et les portes en acier de calibre 16
- Les joints soudés en continu sont lisses au sol, sans débouchures ni trous
- Les couvercles sont scellés avec un joint en néoprène à cellules fermées résistant à l'huile
- Plaques de montage externes, en haut et en bas de l'armoire
- Des écrous soudés sont fournis pour fixer solidement les panneaux optionnels
- Les fixations externes à vis sont rapides et faciles à utiliser
- Charnière continue standard
- Dispositions pour la mise à la terre.

### Général

Catalog Number	B161406CHS
Construction	Continuously Welded Seams
Couleur	Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs	Yes
Matériau	Carbon Steel
Type	Enclosure
Type de couvercle	Hinged Cover
Type de fini	Textured
Type de loquet de verrouillage	Clamps
Type de montage	External Mounting Plates
UPC	786725842759

### Dimensions

Hauteur	14 in
Largeur	16 in
Poids	21 lb
Profondeur	6 in

### Certifications et conformité

Classe NEMA nominale	12
Enregistré UL	Yes
Enregistré pour certification	cULus

### Logistique

Quantité dans l'emballage	1
---------------------------	---

### Documentation

- [3D Models - B161406CHS](#)
- [Brochures - Modify Enclosures and Panels in 3-5 days](#)
- [Catalogs - Wiegmann NEMA 12 Enclosures](#)
- [Customer Notices - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
- [Engineering Drawing - HWDB161406CHS-S](#)
- [Sales Drawings - HWDB161406CHS-S](#)
- [SDS - HCC SDS](#)
- [Terms and Conditions - HCC Terms & Conditions](#)