

N12 JIC charnière continue 16X14X10 acier au carbone - gris

Par Wiegmann

No de catalogue [B161410CH](#)

N12 JIC charnière continue 16X14X10 acier au carbone - gris.



*Image représentative

Caractéristiques

- Les corps et les portes sont fabriqués en acier de calibre 14
- Les joints soudés en continu sont lisses, sans débouchures ni trous
- Les couvercles sont scellés avec un joint en néoprène à cellules fermées résistant à l'huile
- Plaques de montage externes, en haut et en bas de l'armoire
- Des écrous soudés sont fournis pour fixer solidement les panneaux optionnels
- Les fixations externes à vis sont rapides et faciles à utiliser
- Charnière continue standard
- Dispositions pour la mise à la terre.

Général

Catalog Number	B161410CH
Construction	Continuously Welded Seams
Couleur	Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs	Yes
Matériau	Carbon Steel
Type	Enclosure
Type de couvercle	Hinged Cover
Type de fini	Smooth
Type de loquet de verrouillage	Clamps
Type de montage	External Mounting Plates
UPC	786725332090

Dimensions

Hauteur	16 in
Largeur	14 in
Poids	28 lb
Profondeur	10 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale	12
Enregistré UL	Yes
Enregistré pour certification	cULus

Logistique

Quantité dans l'emballage	1
---------------------------	---

Documentation

- [3D Models - B161410CH](#)
- [Brochures - Modify Enclosures and Panels in 3-5 days](#)
- [Catalogs - Wiegmann NEMA 12 Enclosures](#)
- [Customer Notices - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
- [Engineering Drawing - HWDB161410CH-S](#)
- [Engineering Drawing - MOD Center Drawings Instructions](#)
- [Engineering Drawing - B161410CH-MOD](#)
- [Sales Drawings - HWDB161410CH-S](#)
- [SDS - HCC SDS](#)
- [Terms and Conditions - HCC Terms & Conditions](#)