

N4X JIC Charnière continue 6X4X4 Acier inoxydable 316

Par Wiegmann

No de catalogue [BN4060404CHSSA](#)

N4X JIC Charnière continue 6X4X4 Acier inoxydable 316.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	BN4060404CHSSA
La construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Couvercle à charnière
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Les Knockouts	Non
Type de lattes	Clamps
Matériau	Acier inoxydable
Type de montage	Pieds de montage externes
Nombre de portes (fixes)	1
Série	BN4-CHSSA
Type	Enceinte
CUP	786725842766

Dimensions

Hauteur réelle	4.25 in
Largeur réelle	5.44 in
Capacité cubique	140 cu.in
Profondeur	7 en
Hauteur	4 dans
Poids	12 lb
Largeur	5 en

Certifications et conformité

Liste certifiée	<ul style="list-style-type: none">cULusIEC
Nema Rating	4X
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - Nema 4X Stainless Steel & Aluminum Enclosures](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDBN4060404CHSSA-S](#)
[Dessins de vente - HWDBN4060404CHSSA-S](#)
[Modèles 3D - BN4060404CHSSA](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - BN4060404CHSSA](#)
[Spécifications - BN4060404CHSSA](#)