

## N4X JIC Couvercle à soulever 6X6X4 Acier inoxydable 304

Par Wiegmann

No de catalogue [BN4060604SS](#)

N4X JIC Lift-Off Cover 6X6X4 Acier inoxydable 304.



\*Image représentative

### Général

Número de catalogue	BN4060604SS
La construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Décollage
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Les Knockouts	Non
Type de lattes	Clamps
Matériau	Acier inoxydable
Type de montage	Plaques de montage externes
Nombre de portes (fixes)	1
Série	BN4-SS
Type	Enceinte
CUP	786725378890

### Dimensions

Capacité cubique	144 cu.in
Profondeur	4 dans
Hauteur	6 dans
Poids	5 lb
Largeur	6 dans

### Certifications et conformité

Liste certifiée	<ul style="list-style-type: none"><li>cULus</li><li>IEC</li></ul>
Nema Rating	4X
Répertoire UL	Oui

### Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)  
[Brochures - Nema 4X Stainless Steel & Aluminum Enclosures](#)  
[Brochures - Modify Enclosures and Panels in 3-5 days](#)  
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)  
[Dessin technique - MOD Center Drawings Instructions](#)  
[Dessin technique - BN4060604SS-MOD](#)  
[Dessin technique - HWDBN4060604SS-S](#)  
[Dessins de vente - HWDBN4060604SS-S](#)  
[Fiches de vente - Nema 4X Stainless Steel Enclosures](#)  
[Modèles 3D - BN4060604SS](#)  
[SDD - HCC SDS](#)  
[Spécifications - BN4060604SS](#)  
[Spécifications - BN4060604SS](#)