

Charnière continue NEMA 4 JIC quart de tour 10X8X4 Acier au carbone - Gris

Par Wiegmann

No de catalogue [BN4100804CHQT](#)

Charnière continue NEMA 4 JIC quart de tour 10X8X4 en acier au carbone - Gris.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	BN4100804CHQT
Couleur	
Type de couverture	Couvercle à charnière
Type de finition	Poudre de polyester
Type de lattes	1/4 de tour
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Plaques de montage externes
Nombre de portes (fixes)	1
Type	Enceinte
CUP	786725880201

Dimensions

Profondeur	4 dans
Hauteur	10 en
Poids	8,5 lb
Largeur	8 en

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	4, 12
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - Ultimate Mini-Max™ JIC Box 1/4 Turn Style](#)
[Brochures - Modify Enclosures and Panels in 3-5 days](#)
[Catalogues - Wiegmann NEMA 4 Enclosures](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - BN4100804CHQT-MOD](#)
[Dessin technique - MOD Center Drawings Instructions](#)
[Dessin technique - HWDBN4100804CHQT-S](#)
[Dessins de vente - BN4100804CHQT-S](#)
[Modèles 3D - BN4100804CHQT](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - BN4100804CHQT](#)