

N1 Passage grillagé à charnières - Sans débouchures 12X12X48 Acier au carbone - Gris

Par Wiegmann

No de catalogue [HS12124NK](#)

N1 Passage grillagé à charnières - Sans débouchures 12X12X48
Acier au carbone - Gris.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	HS12124NK
Couleur	
Type de couverture	Couvercle à charnière
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de boîtier	Nema 1 Type Enclosure
Type de finition	Poudre de polyester
Les Knockouts	Non
Matériau	Acier au carbone
Type	Fil de fer
CUP	786725611607

Dimensions

Dimensions	48 po x 12 po x 12 po
Hauteur	12 en
Longueur	48 en
Poids	51 lb
Largeur	12 en

Certifications et conformité

Nema Rating	1
-------------	---

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Catalogues - Wiegmann Wireways & Fittings](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDHS12124NK-S](#)
[Dessins de vente - HWDHS12124NK-S](#)
[Modèles 3D - HS12124NK](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - HS12124NK](#)
[Spécifications - HS12124NK](#)