

N1 Passage grillagé à charnières - Sans débouchures 2X2X48 Acier au carbone - Gris

Par Wiegmann
No de catalogue [HS224NK](#)

N1 Passage grillagé à charnières - Sans débouchures 2X2X48
Acier au carbone - Gris.



*Image représentative

Général

Numéro de catalogue	HS224NK
Couleur	
Type de couverture	Couvercle à charnière
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de boîtier	Nema 1 Type Enclosure
Type de finition	Poudre de polyester
Les Knockouts	Non
Matériau	Acier au carbone
Type	Fil de fer
CUP	786725608850

Dimensions

Hauteur réelle	2.5 in
Largeur réelle	2.5 in
Profondeur	48 en
Hauteur	3 dans
Poids	9 lb
Largeur	3 dans

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	1
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	4
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Catalogues - Wiegmann Wireways & Fittings](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDHS224NK-S](#)
[Dessins de vente - HWDHS224NK-S](#)
[Modèles 3D - HS224NK](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - HS224NK](#)
[Spécifications - HS224NK](#)