

## N1 Passage grillagé à charnières - Sans débouchures 6X6X24 Acier au carbone - Gris

Par Wiegmann  
No de catalogue [HS662NK](#)

N1 Passage grillagé à charnières - Sans débouchures 6X6X24  
Acier au carbone - Gris.



\*Image représentative

### Général

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Número de catalogue     | HS662NK               |
| Couleur                 |                       |
| Type de couverture      | Couvercle à charnière |
| Indicateur RoHS de l'UE | Oui                   |
| Type de boîtier         | Nema 1 Type Enclosure |
| Type de finition        | Poudre de polyester   |
| Les Knockouts           | Non                   |
| Matériau                | Acier au carbone      |
| Type                    | Fil de fer            |
| CUP                     | 786725610051          |

### Dimensions

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Profondeur | 24 en               |
| Dimensions | 24 po x 6 po x 6 po |
| Hauteur    | 6 dans              |
| Longueur   | 24 en               |
| Poids      | 11 lb               |
| Largeur    | 6 dans              |

### Certifications et conformité

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Liste certifiée | cULus |
| Nema Rating     | 1     |
| Répertoire UL   | Oui   |

### Logistique

|                     |   |
|---------------------|---|
| Quantité de cartons | 2 |
|---------------------|---|

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)  
[Catalogues - Wiegmann Wireways & Fittings](#)  
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)  
[Dessin technique - HWDHS662NK-S](#)  
[Dessins de vente - HWDHS662NK-S](#)  
[Modèles 3D - HS662NK](#)  
[SDD - HCC SDS](#)  
[Spécifications - HS662NK](#)  
[Spécifications - HS662NK](#)