

N1 Passage grillagé à charnières - Sans débouchures 8X8X24 Acier au carbone - Gris

Par Wiegmann
No de catalogue [HS882NK](#)

N1 Passage grillagé à charnières - Sans débouchures 8X8X24
Acier au carbone - Gris.



*Image représentative

Général

Numéro de catalogue	HS882NK
Couleur	
Type de couverture	Couvercle à charnière
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de boîtier	Nema 1 Type Enclosure
Type de finition	Poudre de polyester
Les Knockouts	Non
Matériau	Acier au carbone
Type	Fil de fer
CUP	786725610754

Dimensions

Profondeur	24 en
Dimensions	24 po x 8 po x 8 po
Hauteur	8 en
Longueur	24 en
Poids	18 lb
Largeur	8 en

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	1
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Catalogues - Wiegmann Wireways & Fittings](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDHS882NK-S](#)
[Dessins de vente - HWDHS882NK-S](#)
[Modèles 3D - HS882NK](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - HS882NK](#)
[Spécifications - HS882NK](#)