

## N12 Passe-fil 2.5X2.5X48 Acier au carbone - Gris

Par Wiegmann  
No de catalogue [JW24](#)



N12 Grille de passage 2.5X2.5X48 Acier au carbone - Gris.

\*Image représentative

### Général

Type d'accessoire	Fil de fer
Numéro de catalogue	JW24
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de boîtier	Nema 12 Type Enclosure
Type de finition	Poudre de polyester
Les Knockouts	Non
Matériau	Acier au carbone
Type	Fil de fer
CUP	786725320257

### Dimensions

Hauteur réelle	2.5 in
Largeur réelle	2.5 in
Profondeur	48 en
Hauteur	3 dans
Poids	15 lb
Largeur	3 dans

### Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	12
Répertorié UL	Oui

### Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)  
[Catalogues - Wiegmann Wireways & Fittings](#)  
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)  
[Dessin technique - HWDJW24-S](#)  
[Dessins de vente - HWDJW24-S](#)  
[Modèles 3D - JW24 opened](#)  
[Modèles 3D - JW24](#)  
[SDD - HCC SDS](#)  
[Spécifications - JW24](#)  
[Spécifications - JW24](#)