

N12 Porte simple murale 30X24X10 Acier au carbone - Gris

Par Wiegmann

No de catalogue [N12302410](#)

N12 Porte simple murale 30X24X10 Acier au carbone - Gris.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	N12302410
Couleur	
Construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Par
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	Lisse
Type de lattes	Clamps
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Pieds de montage externes
Nombre de portes (fixes)	1
Type	Enceinte
CUP	786725344451

Dimensions

Profondeur	10 en
Hauteur	30 en
Poids	64 lb
Largeur	24 en

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	12
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - Modify Enclosures and Panels in 3-5 days](#)
[Catalogues - Wiegmann NEMA 12 Enclosures](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDN12302410-S](#)
[Dessin technique - MOD Center Drawings Instructions](#)
[Dessin technique - N4_N12302410-MOD](#)
[Dessins de vente - HWDN12302410-S](#)
[Modèles 3D - N12302410](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - N12302410](#)
[Spécifications - N12302410](#)