

N12 Deux portes au sol 60X60X24 Acier au carbone - Gris

Par Wiegmann

No de catalogue [N12606024](#)

N12 Deux portes au sol 60X60X24 Acier au carbone - Gris.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	N12606024
Couleur	
La construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Par
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de finition	Texturé
Type de lattes	Combo verrouillage à clé 3 points - verrouillage par tampons
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Pieds de montage au sol
Nombre de portes (fixes)	2
Type	Enceinte
CUP	786725412600

Dimensions

Profondeur	24 en
Hauteur	60 pouces
Poids	520 lb
Largeur	60 pouces

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	12
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Catalogues - Wiegmann NEMA 12 Enclosures](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDN12606024-S](#)
[Dessins de vente - HWDN12606024-S](#)
[Modèles 3D - N12606024](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - N12606024](#)
[Spécifications - N12606024](#)