

## N1 Couvercle à charnières 24X30X12 Acier au carbone - Gris

Par Wiegmann

No de catalogue [NIC243012LP](#)

N1 Hinged-Cover 24X30X12 Carbon Steel - Gray.



\*Image représentative

### Général

Número de catalogue	NIC243012LP
Couleur	
Construction	Soudure et soudure par points
Type de couverture	Couvercle à charnière
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	Lisse
Les Knockouts	Non
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Trous de montage
Type	Enceinte
CUP	786725612185

### Dimensions

Profondeur réelle	12,63 pouces
Profondeur	12 en
Hauteur	30 en
Poids	64 lb
Largeur	24 en

### Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	1
Répertoire UL	Oui

### Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)  
[Catalogues - Wiegmann NEMA 1 Encloures](#)  
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)  
[Dessin technique - NIC243012LP-MOD](#)  
[Dessin technique - HWDNIC243012LP-S](#)  
[Dessin technique - MOD Center Drawings Instructions](#)  
[Dessins de vente - HWDNIC243012LP-S](#)  
[Modèles 3D - NIC243012LP](#)  
[SDD - HCC SDS](#)  
[Spécifications - NIC243012LP](#)  
[Spécifications - NIC243012LP](#)