

## N412 Porte simple murale Ultimate avec fenêtre 12X12X6 Acier au carbone - Gris

Par Wiegmann

No de catalogue [N412121206WC](#)

N412 Porte simple murale Ultimate avec fenêtre 12X12X6 Acier au carbone - Gris.



\*Image représentative

### Général

Número de catalogue	N412121206WC
Couleur	
La construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Par
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	<ul style="list-style-type: none"><li>Lisse</li><li>Peinture polyester texturée</li></ul>
Les Knockouts	Non
Type de lattes	1/4 de tour
Listes	<ul style="list-style-type: none"><li>cULus</li><li>IEC 60529</li></ul>
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Trous de montage
Nombre de portes (fixes)	1
Nombre de trous	4
Type	Enceinte
CUP	786725859399

### Dimensions

Profondeur réelle	7.75 in
Largeur réelle	12,06 pouces
Capacité cubique	864 cu.in
Profondeur	6 dans
Hauteur	12 en
Poids	16 lb
Largeur	12 en

### Chef d'orchestre

Entrée par câble	NON
------------------	-----

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	NON
Certification - ETL	NON
Certification - cULus	OUI
Liste certifiée	<ul style="list-style-type: none"><li>cULus</li><li>IEC</li><li>cULus</li><li>IEC 60529</li></ul>
Norme(s) industrielle(s)	
Nema Rating	1,3R, 12, 13, 4
Répertoire UL	Oui

### Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)  
[Brochures - Modify Enclosures and Panels in 3-5 days](#)  
[Catalogues - Wiegmann NEMA 4 Enclosures](#)  
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)  
[Dessin technique - N412121206WC-MOD](#)  
[Dessin technique - MOD Center Drawings Instructions](#)  
[Dessin technique - HWDN412121206WC-S](#)  
[Dessins de vente - HWDN412121206WC-S](#)  
[Modèles 3D - N412121206WC](#)  
[SDD - HCC SDS](#)  
[Spécifications - N412121206WC](#)  
[Spécifications - N412121206WC](#)