

N412 Porte simple murale Ultimate avec fenêtre 16X12X6 Acier au carbone - Gris

Par Wiegmann

No de catalogue [N412161206WC](#)

N412 Porte simple murale Ultimate avec fenêtre 16X12X6 Acier au carbone - Gris.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	N412161206WC
Couleur	
La construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Par
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	<ul style="list-style-type: none"> Lisse Peinture polyester texturée
Les Knockouts	Non
Type de lattes	1/4 de tour
Listes	<ul style="list-style-type: none"> cULus IEC 60529
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Trous de montage
Nombre de portes (fixes)	1
Nombre de trous	4
Type	Enceinte
CUP	786725859405

Dimensions

Profondeur réelle	7.75 in
Hauteur réelle	18.5 in
Largeur réelle	12,06 pouces
Capacité cubique	1152 cu.in
Profondeur	6 dans
Hauteur	16 en
Poids	20 lb
Largeur	12 en

Chef d'orchestre

Entrée par câble	NON
------------------	-----

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	NON
Certification - ETL	NON
Certification - cULus	OUI
Liste certifiée	<ul style="list-style-type: none"> cULus IEC cULus IEC 60529
Norme(s) industrielle(s)	1,3R, 12, 13, 4
Nema Rating	Oui
Répertoire UL	

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - Modify Enclosures and Panels in 3-5 days](#)
[Catalogues - Wiegmann NEMA 4 Enclosures](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - MOD Center Drawings Instructions](#)
[Dessin technique - N412161206WC-MOD](#)
[Dessin technique - HWDN412161206WC-S](#)
[Dessins de vente - HWDN412161206WC-S](#)
[Modèles 3D - N412161206WC](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - N412161206WC](#)
[Spécifications - N412161206WC](#)