

N412 Porte simple murale Ultimate avec fenêtre 16X12X8 Acier inoxydable 304

Par Wiegmann

No de catalogue [N412161208WSSC](#)

N412 Porte simple murale Ultimate avec fenêtre 16X12X8 Acier inoxydable 304.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	N412161208WSSC
Couleur	Brosses en acier inoxydable
Construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Par
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	Inox à grain lisse
Les Knockouts	Non
Type de lattes	1/4 de tour
Listes	<ul style="list-style-type: none"> cULus IEC 60529
Matériau	Acier inoxydable
Type de montage	Trous de montage
Nombre de portes (fixes)	1
Nombre de trous	4
Série	N412-WSSC
Type	Enceinte
CUP	786725860197

Dimensions

Profondeur réelle	9.75 in
Hauteur réelle	18.5 in
Largeur réelle	12,06 pouces
Capacité cubique	1536 pouces cubes
Profondeur	8 en
Hauteur	16 en
Poids	22 lb
Largeur	12 en

Chef d'orchestre

Entrée par câble	NON
------------------	-----

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	NON
Certification - ETL	NON
Certification - cULus	OUI
Liste certifiée	<ul style="list-style-type: none"> cULus IEC cULus IEC 60529
Norme(s) industrielle(s)	1,3R,12,13,4,4X
Nema Rating	Oui
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - Nema 4X Stainless Steel & Aluminum Enclosures](#)
[Brochures - Modify Enclosures and Panels in 3-5 days](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - N412161208WSSC-MOD](#)
[Dessin technique - MOD Center Drawings Instructions](#)
[Dessin technique - HWDN412161208WSSC-S](#)
[Dessins de vente - HWDN412161208WSSC-S](#)
[Modèles 3D - N412161208WSSC](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - N412161208WSSC](#)
[Spécifications - N412161208WSSC](#)