

N412 Porte simple murale Ultimate 16X12X10 Acier inoxydable 304

Par Wiegmann

No de catalogue [N412161210SSC](#)

N412 Porte simple murale Ultimate 16X12X10 en acier inoxydable 304.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	N412161210SSC
Couleur	Brosses en acier inoxydable
Construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Par
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	Inox à grain lisse
Les Knockouts	Non
Type de lattes	1/4 de tour
Listes	<ul style="list-style-type: none"> cULus IEC 60529
Matériau	Acier inoxydable
Type de montage	Trous de montage
Nombre de portes (fixes)	1
Nombre de trous	4
Série	N412-SSC
Type	Enceinte
CUP	786725863853

Dimensions

Profondeur réelle	11.75 in
Hauteur réelle	18.5 in
Largeur réelle	12,06 pouces
Capacité cubique	1920 cu.in
Profondeur	10 en
Hauteur	16 en
Poids	24 lb
Largeur	12 en

Chef d'orchestre

Entrée par câble	NON
------------------	-----

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	NON
Certification - ETL	NON
Certification - cULus	OUI
Liste certifiée	<ul style="list-style-type: none"> cULus IEC
Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none"> cULus IEC 60529
Nema Rating	1,3R,12,13,4,4X
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - Modify Enclosures and Panels in 3-5 days](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - N412161210SSC-MOD](#)
[Dessin technique - HWDN412161210SSC-S](#)
[Dessin technique - MOD Center Drawings Instructions](#)
[Dessins de vente - HWDN412161210SSC-S](#)
[Modèles 3D - N412161210SSC](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - N412161210SSC](#)
[Spécifications - N412161210SSC](#)