

N412 Porte simple murale Ultimate 16X16X10 Acier au carbone - Gris

Par Wiegmann
No de catalogue [N412161610C](#)

N412 Porte simple murale Ultimate 16X16X10 Acier au carbone - Gris.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	N412161610C
Couleur	
La construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Par
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	<ul style="list-style-type: none">LissePeinture polyester texturée
Les Knockouts	Non
Type de lattes	1/4 de tour
Listes	<ul style="list-style-type: none">cULusIEC 60529
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Trous de montage
Nombre de portes (fixes)	1
Nombre de trous	4
Type	Enceinte
CUP	786725863600

Dimensions

Profondeur réelle	11,8 pouces
Largeur réelle	14,1 pouces
Capacité cubique	2560 cu.in
Profondeur	10 en
Hauteur	16 en
Poids	29 lb
Largeur	16 en

Chef d'orchestre

Entrée par câble	NON
------------------	-----

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	NON
Certification - ETL	NON
Certification - cULus	OUI
Liste certifiée	<ul style="list-style-type: none">cULusIECcULusIEC 60529
Norme(s) industrielle(s)	
Nema Rating	1,3R, 12, 13, 4
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - Modify Enclosures and Panels in 3-5 days](#)
[Catalogues - Wiegmann NEMA 4 Enclosures](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDN412161610C-S](#)
[Dessin technique - MOD Center Drawings Instructions](#)
[Dessin technique - N412161610C-MOD](#)
[Dessins de vente - HWDN412161610C-S](#)
[Modèles 3D - N412161610C](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - N412161610C](#)
[Spécifications - N412161610C](#)