

N41220202008SSC

Par Wiegmann

No de catalogue [N412202008SSC](#)

N412 Porte simple murale Ultimate 20X20X8 Acier inoxydable 304.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	N41220202008SSC
Couleur	Brosses en acier inoxydable
La construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Par
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	Inox à grain lisse
Les Knockouts	Non
Type de lattes	1/4 de tour
Listes	<ul style="list-style-type: none"> cULus IEC 60529
Matériau	Acier inoxydable
Type de montage	Trous de montage
Nombre de portes (fixes)	1
Nombre de trous	4
Série	N412-SSC
Type	Enceinte
CUP	786725859696

Dimensions

Profondeur réelle	9.75 in
Hauteur réelle	22.2 in
Largeur réelle	20,06 pouces
Capacité cubique	3200 cu.in
Profondeur	8 en
Hauteur	20 en
Poids	37 lb
Largeur	20 en

Chef d'orchestre

Entrée par câble	NON
------------------	-----

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	NON
Certification - ETL	NON
Certification - cULus	OUI
Liste certifiée	<ul style="list-style-type: none"> cULus IEC cULus IEC 60529
Norme(s) industrielle(s)	1,3R,12,13,4,4X
Nema Rating	Oui
Répertoire UL	

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - Nema 4X Stainless Steel & Aluminum Enclosures](#)
[Brochures - Modify Enclosures and Panels in 3-5 days](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - N412202008SSC-MOD](#)
[Dessin technique - MOD Center Drawings Instructions](#)
[Dessin technique - HWDN412202008SSC-S](#)
[Dessins de vente - HWDN412202008SSC-S](#)
[Fiches de vente - Nema 4X Stainless Steel Enclosures](#)
[Modèles 3D - N412202008SSC](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - N412202008SSC](#)
[Spécifications - N412202008SSC](#)