

## N412 Porte simple murale Ultimate avec fenêtre 20X20X10 Acier au carbone - Gris

Par Wiegmann  
No de catalogue [N412202010WC](#)

N412 Porte simple murale Ultimate avec fenêtre 20X20X10 Acier au carbone - Gris.



\*Image représentative

### Général

Número de catalogue	N412202010WC
Couleur	
La construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Par
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lisse</li> <li>Peinture polyester texturée</li> </ul>
Les Knockouts	Non
Type de lattes	1/4 de tour
Listes	<ul style="list-style-type: none"> <li>cULus</li> <li>IEC 60529</li> </ul>
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Trous de montage
Nombre de portes (fixes)	1
Nombre de trous	4
Type	Enceinte
CUP	786725863815

### Dimensions

Profondeur réelle	11.75 in
Hauteur réelle	22.5 in
Largeur réelle	20,06 pouces
Capacité cubique	4000 cu.in
Profondeur	10 en
Hauteur	20 en
Poids	39 lb
Largeur	20 en

### Chef d'orchestre

Entrée par câble	NON
------------------	-----

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	NON
Certification - ETL	NON
Certification - cULus	OUI
Liste certifiée	<ul style="list-style-type: none"> <li>cULus</li> <li>IEC</li> <li>cULus</li> <li>IEC 60529</li> </ul>
Norme(s) industrielle(s)	
Nema Rating	1,3R, 12, 13, 4
Répertoire UL	Oui

### Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)  
[Brochures - Modify Enclosures and Panels in 3-5 days](#)  
[Catalogues - Wiegmann NEMA 4 Enclosures](#)  
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)  
[Dessin technique - N412202010WC-MOD](#)  
[Dessin technique - MOD Center Drawings Instructions](#)  
[Dessin technique - HWDN412202010WC-S](#)  
[Dessins de vente - HWDN412202010WC-S](#)  
[Modèles 3D - N412202010WC](#)  
[SDD - HCC SDS](#)  
[Spécifications - N412202010WC](#)  
[Spécifications - N412202010WC](#)