

N412 Single Door Flanged Disconnect Ultimate 20X22X8 Carbon Steel - Gray

Par Wiegmann

No de catalogue [N412202208CD](#)

N412 Single Door Flanged Disconnect Ultimate 20X22X8 Carbon Steel - Gray.



*Image représentative

Général

| | |
|--------------------------|--|
| Número de catalogue | N412202208CD |
| Couleur | |
| Construction | Coutures soudées en continu |
| Type de couverture | Par |
| Indicateur RoHS de l'UE | Oui |
| Type de finition | <ul style="list-style-type: none">• Poudre polyester• Peinture polyester texturée |
| Les Knockouts | Non |
| Type de lattes | 2-Point |
| Listes | <ul style="list-style-type: none">• cULus• IEC 60529 |
| Matériau | Acier au carbone |
| Type de montage | Trous de montage |
| Nombre de portes (fixes) | 1 |
| Nombre de trous | 4 |
| Type | Enceinte |
| CUP | 786725862610 |

Dimensions

| | |
|------------------|-------------------|
| Capacité cubique | 3520 pouces cubes |
| Profondeur | 8 en |
| Hauteur | 20 en |
| Poids | 43 lb |
| Largeur | 22 en |

Chef d'orchestre

| | |
|------------------|-----|
| Entrée par câble | NON |
|------------------|-----|

Certifications et conformité

| | |
|-------------------------------------|---|
| Certification - Approuvé par la CSA | NON |
| Certification - ETL | NON |
| Certification - cULus | OUI |
| Liste certifiée | <ul style="list-style-type: none">• cULus• IEC• cULus• IEC 60529 |
| Norme(s) industrielle(s) | |
| Nema Rating | 1,3R, 12, 13, 4 |
| Répertoire UL | Oui |

Logistique

| | |
|---------------------|---|
| Quantité de cartons | 1 |
|---------------------|---|

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Catalogues - Wiegmann Disconnects](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDN412202208CD](#)
[Dessin technique - N412202208CD-MOD](#)
[Dessin technique - MOD Center Drawings Instructions](#)
[Dessins de vente - HWDN412202208CD-S](#)
[Modèles 3D - N412202208CD](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - N412202208CD](#)
[Spécifications - N412202208CD](#)