

## N412 Porte simple murale Ultimate 24X16X8 Acier inoxydable 316

Par Wiegmann

No de catalogue [N412241608SSAC](#)

N412 Porte simple murale Ultimate 24X16X8 Acier inoxydable 316.



\*Image représentative

### Général

Número de catalogue	N412241608SSAC
Couleur	Brosses en acier inoxydable
La construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Par
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de finition	Inox à grain lisse
Les Knockouts	Non
Type de lattes	1/4 de tour
Listes	<ul style="list-style-type: none"><li>cULus</li><li>IEC 60529</li></ul>
Matériau	Acier inoxydable
Type de montage	Trous de montage
Nombre de portes (fixes)	1
Nombre de trous	4
Série	N412-SSAC
Type	Enceinte
CUP	786725859962

### Dimensions

Profondeur réelle	9.75 in
Hauteur réelle	26.5 in
Capacité cubique	3072 pouces cubes
Profondeur	8 en
Hauteur	24 en
Poids	36 lb
Largeur	16 en

### Chef d'orchestre

Entrée par câble	NON
------------------	-----

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	NON
Certification - ETL	NON
Certification - cULus	OUI
Liste certifiée	<ul style="list-style-type: none"><li>cULus</li><li>IEC</li><li>cULus</li><li>IEC 60529</li></ul>
Norme(s) industrielle(s)	
Nema Rating	1,3R,12,13,4,4X
Répertoire UL	Oui

### Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)  
[Brochures - Nema 4X Stainless Steel & Aluminum Enclosures](#)  
[Brochures - Modify Enclosures and Panels in 3-5 days](#)  
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)  
[Dessin technique - HWDN412241608SSAC-S](#)  
[Dessins de vente - HWDN412241608SSAC-S](#)  
[Modèles 3D - N412241608SSAC](#)  
[SDD - HCC SDS](#)  
[Spécifications - N412241608SSAC](#)  
[Spécifications - N412241608SSAC](#)