

N412 Porte simple murale Ultimate avec fenêtre 24X20X12 Acier au carbone - Gris

Par Wiegmann
No de catalogue [N412242012WC](#)

N412 Porte simple murale Ultimate avec fenêtre 24X20X12 Acier au carbone - Gris.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	N412242012WC
Couleur	
La construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Par
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	<ul style="list-style-type: none"> Lisse Peinture polyester texturée
Les Knockouts	Non
Type de lattes	1/4 de tour
Listes	<ul style="list-style-type: none"> cULus IEC 60529
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Trous de montage
Nombre de portes (fixes)	1
Nombre de trous	4
Type	Enceinte
CUP	786725859542

Dimensions

Profondeur réelle	13.75 in
Hauteur réelle	26.5 in
Largeur réelle	20,06 pouces
Capacité cubique	5760 cu.in
Profondeur	12 en
Hauteur	24 en
Poids	57 lb
Largeur	20 en

Chef d'orchestre

Entrée par câble	NON
------------------	-----

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	NON
Certification - ETL	NON
Certification - cULus	OUI
Liste certifiée	<ul style="list-style-type: none"> cULus IEC cULus IEC 60529
Norme(s) industrielle(s)	
Nema Rating	1,3R, 12, 13, 4
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - Modify Enclosures and Panels in 3-5 days](#)
[Catalogues - Wiegmann NEMA 4 Enclosures](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDN412242012WC-S](#)
[Dessin technique - MOD Center Drawings Instructions](#)
[Dessin technique - N412242012WC-MOD](#)
[Dessins de vente - HWDN412242012WC-S](#)
[Modèles 3D - N412242012WC](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - N412242012WC](#)
[Spécifications - N412242012WC](#)