

N412 Single Door Flanged Disconnect Ultimate 24X22X8 Carbon Steel - Gray

Par Wiegmann
No de catalogue [N412242208CD](#)

N412 Single Door Flanged Disconnect Ultimate 24X22X8 Carbon Steel - Gray.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	N412242208CD
Couleur	
La construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Par
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	<ul style="list-style-type: none"> Poudre polyester Peinture polyester texturée
Les Knockouts	Non
Type de lattes	2-Point
Listes	<ul style="list-style-type: none"> cULus IEC 60529
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Trous de montage
Nombre de portes (fixes)	1
Nombre de trous	4
Type	Enceinte
CUP	786725862634

Dimensions

Capacité cubique	4224 cu.in
Profondeur	8 en
Hauteur	24 en
Poids	51 lb
Largeur	22 en

Chef d'orchestre

Entrée par câble	NON
------------------	-----

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	NON
Certification - ETL	NON
Certification - cULus	OUI
Liste certifiée	<ul style="list-style-type: none"> cULus IEC cULus IEC 60529
Norme(s) industrielle(s)	
Nema Rating	1,3R, 12, 13, 4
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Catalogues - Wiegmann Disconnects](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - N412242208CD-MOD](#)
[Dessin technique - HWDN412242208CD](#)
[Dessin technique - MOD Center Drawings Instructions](#)
[Dessins de vente - HWDN412242208CD-S](#)
[Modèles 3D - N412242208CD](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - N412242208CD](#)
[Spécifications - N412242208CD](#)