

N412 Porte simple murale Ultimate avec fenêtre 24X24X20 Acier au carbone - Gris

Par Wiegmann
No de catalogue [N412242420WC](#)

N412 Porte simple murale Ultimate avec fenêtre 24X24X20 Acier au carbone - Gris.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	N412242420WC
Couleur	ANSI-61 Gris, texturé
La construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Par
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	<ul style="list-style-type: none"> Texturé Peinture polyester texturée
Les Knockouts	Non
Type de lattes	1/4 de tour
Listes	<ul style="list-style-type: none"> cULus IEC 60529
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Trous de montage
Nombre de portes (fixes)	1
Nombre de trous	4
Type	Enceinte
CUP	786725859580

Dimensions

Profondeur réelle	21.75 in
Hauteur réelle	26.5 in
Largeur réelle	24,06 pouces
Capacité cubique	11520 cu.in
Profondeur	20 en
Hauteur	24 en
Poids	78 lb
Largeur	24 en

Chef d'orchestre

Entrée par câble	NON
------------------	-----

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	NON
Certification - ETL	NON
Certification - cULus	OUI
Liste certifiée	<ul style="list-style-type: none"> cULus IEC cULus IEC 60529
Norme(s) industrielle(s)	1,3R, 12, 13, 4
Nema Rating	Oui
Répertoire UL	

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - Modify Enclosures and Panels in 3-5 days](#)
[Catalogues - Wiegmann NEMA 4 Enclosures](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - N412242420WC-MOD](#)
[Dessin technique - MOD Center Drawings Instructions](#)
[Dessin technique - HWDN412242420WC-S](#)
[Dessins de vente - HWDN412242420WC-S](#)
[Modèles 3D - N412242420WC](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - N412242420WC](#)
[Spécifications - N412242420WC](#)