

N412 Porte simple murale Ultimate avec fenêtre 24X24X20 Acier inoxydable 304

Par Wiegmann

No de catalogue [N412242420WSSC](#)

N412 Porte simple murale Ultimate avec fenêtre 24X24X20 Acier inoxydable 304.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	N412242420WSSC
Couleur	Brosses en acier inoxydable
La construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Par
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	Inox à grain lisse
Les Knockouts	Non
Type de lattes	1/4 de tour
Listes	<ul style="list-style-type: none"> cULus IEC 60529
Matériau	Acier inoxydable
Type de montage	Trous de montage
Nombre de portes (fixes)	1
Nombre de trous	4
Série	N412-WSSC
Type	Enceinte
CUP	786725860302

Dimensions

Profondeur réelle	21.75 in
Hauteur réelle	26.5 in
Largeur réelle	24,06 pouces
Capacité cubique	11520 cu.in
Profondeur	20 en
Hauteur	24 en
Poids	78 lb
Largeur	24 en

Chef d'orchestre

Entrée par câble	NON
------------------	-----

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	NON
Certification - ETL	NON
Certification - cULus	OUI
Liste certifiée	<ul style="list-style-type: none"> cULus IEC
Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none"> cULus IEC 60529
Nema Rating	1,3R,12,13,4,4X
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - Nema 4X Stainless Steel & Aluminum Enclosures](#)
[Brochures - Modify Enclosures and Panels in 3-5 days](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - MOD Center Drawings Instructions](#)
[Dessin technique - HWDN412242420WSSC-S](#)
[Dessins de vente - HWDN412242420WSSC-S](#)
[Modèles 3D - N412242420WSSC](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - N412242420WSSC](#)
[Spécifications - N412242420WSSC](#)