

## N412 Single Door Slope-Top Disconnect Ultimate Series 24 X 26 X 8, Carbon Steel-Gray

Par Wiegmann

No de catalogue [N412242608CSTD](#)

N412 Single Door Slope-Top Disconnect Ultimate Series  
24X26X8 Carbon Steel-Gray.



\*Image représentative

### Général

Número de catalogue	N412242608CSTD
Couleur	
La construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Par
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poudre polyester</li> <li>• Peinture polyester texturée</li> </ul>
Les Knockouts	Non
Type de lattes	2-Point
Listes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cULus</li> <li>• IEC 60529</li> </ul>
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Trous de montage
Nombre de portes (fixes)	1
Nombre de trous	4
Type	Boîtier de déconnexion à porte unique en acier au carbone NEMA 4X à toit incliné
CUP	786725864560

### Dimensions

Capacité cubique	4992 cu.in
Profondeur	8 en
Hauteur	24 en
Poids	44,5 lb
Largeur	26 en

### Chef d'orchestre

Entrée par câble	NON
------------------	-----

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	NON
Certification - ETL	NON
Certification - cULus	OUI
Liste certifiée	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cULus</li> <li>• IEC</li> </ul>
Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cULus</li> <li>• IEC 60529</li> </ul>
Nema Rating	1,3R, 12, 13, 4
Répertorié UL	Oui

### Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)  
[Catalogues - Wiegmann Disconnects](#)  
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)  
[Dessin technique - HWDN412242608CSTD-S](#)  
[Dessins de vente - N412242608CSTD-S](#)  
[Modèles 3D - N412242608CSTD](#)  
[SDD - HCC SDS](#)  
[Spécifications - N412242608CSTD](#)  
[Spécifications - N412242608CSTD](#)