

N412302410C

Par Wiegmann

No de catalogue [N412302410C](#)

N412 Porte simple murale Ultimate 30X24X10 Acier au carbone - Gris.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	N412302410C
Couleur	
La construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Par
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	<ul style="list-style-type: none">LissePeinture polyester texturée
Les Knockouts	Non
Type de lattes	1/4 de tour
Listes	<ul style="list-style-type: none">cULusIEC 60529
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Trous de montage
Nombre de portes (fixes)	1
Nombre de trous	4
Type	Enceinte
CUP	786725863709

Dimensions

Profondeur réelle	11.75 in
Hauteur réelle	30 en
Largeur réelle	24,06 pouces
Capacité cubique	7200 cu.in
Profondeur	10 en
Hauteur	30 en
Poids	63 lb
Largeur	24 en

Chef d'orchestre

Entrée par câble	NON
------------------	-----

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	NON
Certification - ETL	NON
Certification - cULus	OUI
Liste certifiée	<ul style="list-style-type: none">cULusIECcULusIEC 60529
Norme(s) industrielle(s)	
Nema Rating	1,3R, 12, 13, 4
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - Modify Enclosures and Panels in 3-5 days](#)
[Catalogues - Wiegmann NEMA 4 Enclosures](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - N412302410C-MOD](#)
[Dessin technique - HWDN412302410C-S](#)
[Dessin technique - MOD Center Drawings Instructions](#)
[Dessins de vente - HWDN412302410C-S](#)
[Modèles 3D - N412302410C](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - N412302410C](#)
[Spécifications - N412302410C](#)