

N412 Porte simple Slope-Top Ultimate 30X24X10 Acier au carbone - Gris

Par Wiegmann

No de catalogue [N412302410CST](#)

N412 Porte simple Slope-Top Ultimate 30X24X10 Acier au carbone - Gris.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	N412302410CST
Couleur	
La construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Par
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	<ul style="list-style-type: none"> Lisse Peinture polyester texturée
Les Knockouts	Non
Type de lattes	1/4 de tour
Listes	<ul style="list-style-type: none"> cULus IEC 60529
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Trous de montage
Nombre de portes (fixes)	1
Nombre de trous	4
Type	Enceinte
CUP	786725864409

Dimensions

Profondeur réelle	11.75 in
Hauteur réelle	30 en
Capacité cubique	7200 cu.in
Profondeur	10 en
Hauteur	30 en
Poids	53 lb
Largeur	24 en

Chef d'orchestre

Entrée par câble	NON
------------------	-----

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	NON
Certification - ETL	NON
Certification - cULus	OUI
Liste certifiée	<ul style="list-style-type: none"> cULus IEC
Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none"> cULus IEC 60529
Nema Rating	1,3R, 12, 13, 4
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - Modify Enclosures and Panels in 3-5 days](#)
[Catalogues - Wiegmann NEMA 4 Enclosures](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDN412302410CST-S](#)
[Dessins de vente - N412302410CST-S](#)
[Modèles 3D - N412302410CST](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - N412302410CST](#)
[Spécifications - N412302410CST](#)