

N412 Single Door Slope-Top Disconnect Ultimate 30X26X8 Acier inoxydable 304

Par Wiegmann

No de catalogue [N412302608CSSSTD](#)

N412 Single Door Slope-Top Disconnect Ultimate 30X26X8 304 Stainless Steel.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	N412302608CSSSTD
Couleur	Brosses en acier inoxydable
La construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Par
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de finition	<ul style="list-style-type: none">Grain lisseInox à grain lisse
Les Knockouts	Non
Type de lattes	2-Point
Listes	<ul style="list-style-type: none">cULusIEC 60529
Matériau	Acier inoxydable
Type de montage	Trous de montage
Nombre de portes (fixes)	1
Nombre de trous	4
Type	Enceinte
CUP	786725864638

Dimensions

Capacité cubique	6240 cu.in
Profondeur	8 en
Hauteur	30 en
Poids	61 lb
Largeur	26 en

Chef d'orchestre

Entrée par câble	NON
------------------	-----

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	NON
Certification - ETL	NON
Certification - cULus	OUI
Liste certifiée	<ul style="list-style-type: none">cULusIEC
Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">cULusIEC 60529
Nema Rating	1,3R,12,13,4,4X
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - Nema 4X Stainless Steel & Aluminum Enclosures](#)
[Brochures - Modify Enclosures and Panels in 3-5 days](#)
[Catalogues - Wiegmann Disconnects](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDN412302608CSSSTD-S](#)
[Dessins de vente - HWDN412302608CSSSTD-S](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - N412302608CSSSTD](#)
[Spécifications - N412302608CSSSTD](#)