

N412 Single Door Flanged Disconnect Ultimate 36X26X8 Carbon Steel - Gray

Par Wiegmann
No de catalogue [N412362608CD](#)

N412 Single Door Flanged Disconnect Ultimate 36X26X8 Carbon Steel - Gray.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	N412362608CD
Couleur	
La construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Par
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	<ul style="list-style-type: none"> Poudre polyester Peinture polyester texturée
Les Knockouts	Non
Type de lattes	2-Point
Listes	<ul style="list-style-type: none"> cULus IEC 60529
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Trous de montage
Nombre de portes (fixes)	1
Nombre de trous	4
Type	Enceinte
CUP	786725862696

Dimensions

Capacité cubique	7488 pouces cubes
Profondeur	8 en
Hauteur	36 pouces
Poids	77 lb
Largeur	26 en

Chef d'orchestre

Entrée par câble	NON
------------------	-----

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	NON
Certification - ETL	NON
Certification - cULus	OUI
Liste certifiée	<ul style="list-style-type: none"> cULus IEC cULus IEC 60529
Norme(s) industrielle(s)	
Nema Rating	1,3R, 12, 13, 4
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
- [Catalogues - Wiegmann Disconnects](#)
- [Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
- [Dessin technique - N412362608CD-MOD](#)
- [Dessin technique - HWDN412362608CD](#)
- [Dessin technique - MOD Center Drawings Instructions](#)
- [Dessins de vente - HWDN412362608CD-S](#)
- [Modèles 3D - N412362608CD](#)
- [SDD - HCC SDS](#)
- [Spécifications - N412362608CD](#)
- [Spécifications - N412362608CD](#)