

N412 Porte simple murale Ultimate 36X30X10 Acier inoxydable 304

Par Wiegmann

No de catalogue [N412363010SSC](#)

N412 Porte simple murale Ultimate 36X30X10 Acier inoxydable 304.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	N412363010SSC
Couleur	Brosses en acier inoxydable
La construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Par
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	Inox à grain lisse
Les Knockouts	Non
Type de lattes	1/4 de tour
Listes	<ul style="list-style-type: none"> cULus IEC 60529
Matériau	Acier inoxydable
Type de montage	Trous de montage
Nombre de portes (fixes)	1
Nombre de trous	4
Série	N412-SSC
Type	Enceinte
CUP	786725863969

Dimensions

Profondeur réelle	11.75 in
Hauteur réelle	36 pouces
Largeur réelle	30,06 pouces
Capacité cubique	10800 cu.in
Profondeur	10 en
Hauteur	36 pouces
Poids	85 lb
Largeur	30 en

Chef d'orchestre

Entrée par câble	NON
------------------	-----

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	NON
Certification - ETL	NON
Certification - cULus	OUI
Liste certifiée	<ul style="list-style-type: none"> cULus IEC
Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none"> cULus IEC 60529
Nema Rating	1,3R,12,13,4,4X
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - Modify Enclosures and Panels in 3-5 days](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDN412363010SSC-S](#)
[Dessin technique - MOD Center Drawings Instructions](#)
[Dessin technique - N412363010SSC-MOD](#)
[Dessins de vente - HWDN412363010SSC-S](#)
[Modèles 3D - N412363010SSC](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - N412363010SSC](#)
[Spécifications - N412363010SSC](#)