

N412 Single Door Slope-Top Disconnect Ultimate 48X38X12 Acier inoxydable 304

Par Wiegmann

No de catalogue [N412483816CSSSTD](#)



*Image représentative

N412 Single Door Slope-Top Disconnect Ultimate 48X38X12 304
Stainless Steel.

Général

Número de catalogue	N412483816CSSSTD
Couleur	Brosses en acier inoxydable
La construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Par
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de finition	<ul style="list-style-type: none">Grain lisseInox à grain lisse
Les Knockouts	Non
Type de lattes	3-Point
Listes	<ul style="list-style-type: none">cULusIEC 60529
Matériau	Acier inoxydable
Type de montage	Trous de montage
Nombre de portes (fixes)	1
Nombre de trous	4
Type	Enceinte
CUP	786725864652

Dimensions

Capacité cubique	29184 cu.in
Profondeur	16 en
Hauteur	48 en
Poids	154 lb
Largeur	38 en

Chef d'orchestre

Entrée par câble	NON
------------------	-----

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	NON
Certification - ETL	NON
Certification - cULus	OUI
Liste certifiée	<ul style="list-style-type: none">cULusIEC
Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">cULusIEC 60529
Nema Rating	1,3R,12,13,4,4X
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - Modify Enclosures and Panels in 3-5 days](#)
[Catalogues - Wiegmann Disconnects](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDN412483816CSSSTD-S](#)
[Dessins de vente - HWDN412483816CSSSTD-S](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - N412483816CSSSTD](#)
[Spécifications - N412483816CSSSTD](#)